


**Upínací blok s permanentním magnetom, jemné delenie pólov, Typ: MH202****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Trieda položky	33S

Popis**Prevedenie:**

Tri magnetické upínacie plochy.

Použitie:

Na profilovanie a obrábanie malých obrobkov, ako sú napr. pečiatky atď.

Upozornenie:

Permanentný magnet, nemožno zapínať.

Technický opis

Hmotnosť	1,7 kg
Opotrebitelnosť pólovej dosky	14 mm
maximálna odchýlka uhla	5 Stupeň
Menovitá prídržní sila	80 N/cm ²
Rozteč pólov	4 mm
Šírka B	50 mm
Výška magnetického poľa	6 mm
Typ	MH202
Celková výška C	50 mm
Dĺžka A	100 mm

Druh produktu

Magnetická upínacia doska