


**Upínací blok s permanentním magnetom, jemné delenie pólov, Typ: MH203****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Trieda položky	33S

Popis**Prevedenie:**

Dve magnetické upínacie plochy.

Použitie:

Na profilovanie a obrábanie malých obrobkov, ako sú napr. pečiatky atď.

Upozornenie:

Permanentný magnet, nemožno zapínať.

Technický opis

maximálna odchýlka uhla	5 Stupeň
Výška magnetického poľa	6 mm
Menovitá prídržní sila	80 N/cm ²
Šírka B	25 mm
Typ	MH203
Hmotnosť	0,5 kg
Opotrebitelnosť pólovej dosky	6 mm
Rozteč pólov	4 mm
Celková výška C	25 mm
Dĺžka A	100 mm

Druh produktu

Magnetická upínacia doska