

Garant**Upínacia svorka s excentrom, Závit M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370001 M10
GTIN	4045197782373
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- 6-hranný ocelový kotúč s ocelou excentrickou skrutkou.
- Upínanie obrobkov s ľubovoľným tvarom.
- 6 rôznych geometrií na upínacích plochách: 1. Prizma s 150° uhlom otvoru 2. Pozdĺžne ryhovanie 3. Hladký stupeň 4. Ryhovanie 5. Hladký 6. Hladká povrchová úprava.
- Malá potreba miesta, čím sa zmenšia rušivé kontúry.

Prevedenie reklamného textu:

- Upínanie obrobkov s ľubovoľným tvarom.
- 6 rôznych geometrií na upínacích plochách.

Použitie:

Vhodné na upínanie surových dielov a hotových dielov.

Upozornenie:

Je potrebný šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

Technický opis

Závit M	M10
Vnútorňý šesťhranný disk SW ₁	7 mm

Výška disku H	10 mm
Dĺžka závitů L	9 mm
Dráha výstředníka S_1	1,6 mm
Rozmer A	12,7 mm
Šesthranný disk SW	25 mm
Upínacia sila	9 kN
maximálny ťahovací moment	28 Nm
Druh produktu	Upínacia svorka s excentrom