


**Mini brúsny pás Ø 90×100 mm, KK770J, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568556 120
GTIN	4018875293423
Trieda položky	56V

**Popis****Prevedenie:**

**Kompaktné zrno** je kompozitom mnohých jednotlivých zrn korundu. Neustálym uvoľňovaním nových brúsnych zrn sa dosiahne **konštantný brúsny výsledok** a dlhá životnosť. Na **jemné brúsenie vysoko legovaných ocelí, chróm-niklových ocelí, titánových zliatin atď.**

Malé brúsne pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

**Použitie:**

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min<sup>-1</sup>.

tvorený posyp zrnom vyžaduje menší pracovný tlak, rovnomerné opotrebenie.

**Technický opis**

Zrinitosť	120
Šírka brúsneho pásu	100 mm
Ø brúsneho pásu	90 mm
Brusivo	Korund
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označenie výrobcu	KK770J
Pohonný stroj	Satinovací stroj
maximálne otáčky	5000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny pás

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Upínací valec Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
-----------------------------------	------------