



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 35/6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Trieda položky	250

Technický opis

Montážny závit M	M16
Ø rezných hrán D_c	35 mm
Počet rezných hrán Z	6
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	28 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{max}	26,3 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	63 mm
Uhol rampy α_{max}	0,65 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	68 mm
Prevedenie stopky	so závitom

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------