



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 42/7mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Trieda položky	250

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Montážny závit M	M16
Ø D_3	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Počet rezných hrán Z	7
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1 mm
Ø rezných hrán D_c	42 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{max}	33,3 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	77 mm
Uhol rampy α_{max}	0,52 Stupeň
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	82 mm

Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------