

Garant**Fréza pre vysoké posuvy Hi5, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 10IP**.**Technický opis**

Ø D ₃	10,6 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	1,4 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	36 mm
Počet rezných hrán Z	2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219883 (10IP; 2,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	POMX 0704..
Vnútorne chladenie	áno
Celková dĺžka L _{celk}	92 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Séria	Hi5
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219884