

Garant**Fréza pre vysoké posuvy Hi5, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 10IP**.

Technický opis

Ø stopky D _s h6	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø rezných hrán D _c	32 mm
Vnútorne chladenie	áno
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	1,4 mm
vhodná otočná rezná platnička	POMX 0704..
Celková dĺžka L _{celk}	100 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø D ₃	17,6 mm
Séria	Hi5
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219884
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2