

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap Typ B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132726 M10
GTIN	4062406278588
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Všetky veľkosti: driek podľa DIN 376 (= so zúžením Ø stopky), preto je vhodný na väčšie aplikačné hĺbky.

Technický opis

Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Veľkosť závit	M10
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Druh závit	M
Ø stopky D _s	7 mm
Hĺbka závit	30 mm

Počet napínacích drážok	3
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Ø závit	10 mm
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M

GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		