

**Garant****Fréza pre vysoké posuvy Hi5, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Trieda položky	210

## Popis

**Prevedenie:**

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

**Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 10IP**.

## Technický opis

Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	10,6 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	25 mm
Počet rezných hrán Z	2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219883 (10IP; 2,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	1,4 mm
vhodná otočná rezná platnička	POMX 0704..
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	35 mm
Montážny závit M	M12
Vnútorne chladenie	áno
Ø D <sub>2</sub>	21 mm

Séria	Hi5
Prevedenie stopky	so závitom
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219884
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2