

Garant**Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213210 40/4
GTIN	4045197783547
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel'. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel'. 10IP**.**Technický opis**

Ø D ₃	25,6 mm
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	POMX 0704..
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	1,4 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	4
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Ø rezných hrán D _c	40 mm
Vnútorne chladenie	áno

Séria	Hi5
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219884