

**Garant****Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 10IP**.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219884 (10IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	48,6 mm
Počet rezných hrán Z	6
$\varnothing$ polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	POMX 0704..
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	63 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,4 mm

Vnútorne chladenie	áno
Séria	Hi5
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219884
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP