



Elektronická skúšačka momentových kľúčov „TruCheck™ 2“, Maximálny ťahovací moment: 30Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654471 30
GTIN	5060207566667
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

- Kompaktná praktická skúšačka.
- Upevnenie pomocou skrutky na rovné povrchy (stôl, stena atď.).
- LCD displej. Podsvietenie LED zaisťuje dobrú čitateľnosť v slabo osvetlených pracovných priestoroch.
- Vstavaný konektor micro USB 2.0 umožňuje napájanie.
- Merné jednotky: Nm.

Výhoda:

- Jednoduché ovládanie (minimalizovanie chýb).
- Vhodná aj pre používateľov, ktorí nie sú „špecialistami na kalibráciu“.
- Len jedno tlačidlo na nastavenie zobrazenia na 0.

Použitie:

Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých momentových kľúčov.

Presnosť:

Percentuálna chyba nameranej hodnoty ± 1 %.

Rozsah balenia:

USB sieťový adaptér (EU/UK/US/AUS), kábel micro USB 2.0, v stabilnom plastovom kufri.

Technický opis

Rozsah merania	1,5 - 30 Nm
----------------	-------------

Hmotnosť	1,4 kg
Presnosť merania krútiaci moment	±1 %
Zobrazovací prístroj šírka	175 mm
4-hranný adaptér	1/4 palec
4-hranný adaptér	3/8 palec
Zobrazovací prístroj výška	64 mm
Maximálny ťahovací moment	30 Nm
Zobrazovací prístroj hĺbka	72 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Menovité napätie	100 - 240 V
Vonkajší šesťhran	10 mm
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Služby

Kalibrácia vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 400	020120 400
Kalibrácia DAkKS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 1000	020130 1000
Kalibrácia DAkKS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100