

Garant**Vysokovýkonný TK výstružník GARANT Master Alu HPC slepý otvor, DLC,
Menovité -Ø DC: 8H7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	164405 8H7
GTIN	4062406282158
Trieda položky	10P

Popis

Prevedenie:

Špeciálne HPC výstružníky najnovšej generácie na obrábanie hliníka, s vylepšenou reznou geometriou a vyvinutým karbidovým substrátom. Extra krátke rezné hrany pre zvýšené hodnoty rezu. Optimalizovaná stratégia chladenia vďaka radiálne usporiadaným výstupom chladiacej kvapaliny s priamym nasmerovaním na reznú hranu. Kompatibilný dizajn s rovnou stopkou-Ø na štandardizovanú montáž najmä do hydroexpanzných- alebo presných skľučovadiel. Najvyššia sústrednosť a spoľahlivosť procesu vďaka nerovnakému deleniu rezných hrán a špeciálnej konštrukcii kruhovej šírky fazety. Verzia s povrchovou úpravou DLC sp2. Špecifikácie tolerancie: Konfigurovateľné: Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií. H7: Vyhotovenie pre toleranciu otvoru H7 podľa DIN1420.

Použitie:

Špeciálna konštrukcia pre slepé otvory.

Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Počet rezných hrán Z	6
Séria	GARANT Master Alu
Dĺžka britov L _c	10 mm
Menovité -Ø D _c	8 mm
Tolerancia	H7
Dĺžka výčnelku L ₁	64 mm

Ø stopky D _s	8 mm
Posuv f v hliníku Odliatok	1,5 mm/ot,
Prídavok na vystružovanie v Ø orientačná hodnota	0,1 mm
Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Vnútorne chladenie	áno, pri 25 bar
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania	HPC
Použitie pri type otvoru	pri slepých otvoroch
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Výstružník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		