

Garant**ZCMX 050204, Typ: HBZ035**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268420 HBZ035
GTIN	4062406283407
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	PVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 050204
Rezný materiál	HM

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HBZ035
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	10 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie