

Garant**ZCMX 050204, Typ: HBZ025**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268420 HBZ025
GTIN	4062406283391
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 050204
Typ	HBZ025
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	PVD
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	10 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie