

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261333 10/07 |
| GTIN | 4062406283599 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|-----------------|
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Veľkosť doštičiek | 7 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 27 |
| Výška upínania L ₂ | 9 mm |
| Držiak ISO-kód | E10H SVLCLR/L07 |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 12,5 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0702.. |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Odsadenie stredu L ₃ | 7 mm |
| Šírka hrdla L ₄ | 7,5 mm |
| Úžitková hĺbka T | 5 mm |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 8×D |
| Rezný materiál | HM |
| Vnútorané chladenie | áno |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 27 | 269028 27 |
|--|-----------|