


**Garant****Vejárový brúsny valec, tkanina (CER), Ø 100×100 mm, Zrnitost: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568463 60
GTIN	4062406287078
Trieda položky	51M

**Popis****Prevedenie:**

**Vejárové usporiadanie lamiel brúsnej tkaniny** okolo osi brúsneho valca. Štandardné rozmery Ø 100 × 100 mm alebo úzka verzia Ø 100 × 50 mm na spracovanie malých plôch. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.

**Použitie:**

**Keramické zrno (CER)** ideálne na opracovanie nehrdzavejúcich ocelí a niklových zliatin. Vysoký výkon obrábania a chladné brúsenie.

**Upozornenie:**

Na nastavenie šírky úzkych valčekov Ø 100×50 mm, súprava dištančných krúžkov č. 568439.

**Technický opis**

Brúsna podložka	tkanina
Zrnitosť	60
odporúčané otáčky	3700 min <sup>-1</sup>
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Ø valčekov	100 mm
Šírka valca	100 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×100 mm
Ø otvora	19 mm
Druh produktu	Vejárový brúsny valec

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		