

HEDI

Mobilný LED reflektor, 230 V, Príkon: 150W



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081211 150
GTIN	4003644022489
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Kryt z hliníkového tlakového odliatku s hliníkovým reflektorom a osvetľovacím prostriedkom. Vypínač na kryte.

SMD-LED reflektor pre mobilné použitie s robustným stojanom (okolitá ochrana).

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Menovité napätie	230 V
Svetelný tok	16500 lm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Hmotnosť	8300 g
Pripojovací kábel Dĺžka	5 m
Osvetľovacie teleso	LED modul
Zóna ATEX	žiadna

Celková délka	430 mm
Celková šířka	310 mm
Celková výška	430 mm
Atribút Názov produktu	230 V
Druh produktu	Reflektor