



## Jadrová vrtačka, Typ: MAB155



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Trieda položky	07E

### Popis

#### Prevedenie:

- Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
- Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletne vedenie káblov v puzdre.
- Prevodovka v olejovej vani.

#### Upozornenie:

- Jednotlivé vrtačky nájdete pod číslami 118780 až 118825.
- Jednotlivé vrtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.
- Jadrové vrtačky na stlačený vzduch s normou ATEX na vyžiadanie.

### Technický opis

Dĺžka magnetického podstavca	80 mm
Hĺbka vrtania	30 mm
Príkon	1050 W
Pracovný zdvih	39 mm
Šírka magnetického podstavca	160 mm
Označenie výrobcu	MAB 155
Hmotnosť	11 kg

maximálne otáčky	320 min <sup>-1</sup>
Maximálny Ø jadrového vŕtania do ocele	35 mm
Sieťové napätie	230 V
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Jadrová vŕtačka