

3M**Mini brúsny pás Ø 100×100 mm, 947A, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568532 80
GTIN	8718734418559
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Malé brúsne pásy Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Prémiový brúsny pás s presne tvarovaným **Cubitron™ II** keramickým zrnom (samoostriaci). S rezacím prostriedkom pre ešte chladnejšie rezanie.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min⁻¹.

Jasná výkonnosťná výhoda pri **ťažko obrobiteľných materiáloch**, ako je nehrdzavejúca oceľ, zliatiny niklu, chróm, hliník.

Technický opis

Dĺžka brúsneho pásu	320 mm
Zrnitosť	80
Šírka brúsneho pásu	100 mm
Ø brúsneho pásu	100 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označenie výrobcu	947A
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		