

**3M****Mini brúsny pás Ø 100×100 mm, 947A, Zrnitosť: 60**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	568532 60
GTIN	8718734418542
Trieda položky	53M

## Popis

### Prevedenie:

Malé brúsne pásy Ø 100×100 mm (314×100 mm).

**Prémiový brúsny pás** s presne tvarovaným **Cubitron™ II** keramickým zrnom (samoostriaci). S rezacím prostriedkom pre ešte chladnejšie rezanie.

### Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min<sup>-1</sup>.

Jasná výkonnosťná výhoda pri **ťažko obrobiteľných materiáloch**, ako je nehrdzavejúca oceľ, zliatiny niklu, chróm, hliník.

## Technický opis

Zrnitosť	60
Šírka brúsneho pásu	100 mm
Ø brúsneho pásu	100 mm
Dĺžka brúsneho pásu	320 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označenie výrobcu	947A
Druh produktu	Brúsny pás

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		