


3M**Mini brúsny pás Ø 90×100 mm, 337DC, Zrnitosť: 280**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	568534 280
GTIN	8718734418597
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Malé brúsne pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Brúsne zrno zalisované do definovaných kvádrov. Vysoká hustota zrna pre mimoriadne dlhú životnosť. **Žiadne zanášanie** cez definované kanály. **Rovnaký výsledný povrch** počas celého procesu brúsenia, dokonca aj pri tenkých plechoch.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min⁻¹.

Technický opis

Šírka brúsneho pásu	100 mm
Ø brúsneho pásu	90 mm
Dĺžka brúsneho pásu	289 mm
3M-označenie zrn	A065
Zrnitosť	280
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označenie výrobcu	337DC
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		