

**3M****Mini brúsny pás Ø 100×100 mm, 237AA, Zrnitost: 600**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 568538 600    |
| GTIN             | 8718734418726 |
| Trieda položky   | 53M           |

## Popis

### Prevedenie:

Malé brúsne pásy Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Jemne štruktúrovaný pyramídový povrch zaručuje **najlepšiu konečnú úpravu s najdlhšou životnosťou**. Zvlášť vhodné na medzibrúsenie plechov z nehrdzavejúcej ocele.

### Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min<sup>-1</sup>.

## Technický opis

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Zrnitosť                     | 600     |
| 3M-označenie zrn             | A030    |
| Dĺžka brúsneho pásu          | 320 mm  |
| Šírka brúsneho pásu          | 100 mm  |
| Ø brúsneho pásu              | 100 mm  |
| Skratka pre brúsivo          | A       |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Označenie výrobcu | 237AA      |
| Druh produktu     | Brúsny pás |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | vhodný            |                |         |
| CuZn                          | podmienene vhodný |                |         |
| Nátery                        | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |