

Garant**Mini brúsny pás Ø 100×100 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568558 180
GTIN	4062406297947
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Malé brúsne pásy Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Malé rúnové brúsne pásy na prekryvanie, satinovanie a konečnú úpravu.

S filmovým podkladom pre jednoduché pripevnenie na všetky valce.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min⁻¹.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	180
Farba	cervená
Šírka brúsneho pásu	100 mm
Ø brúsneho pásu	100 mm
Prevedenie	A medium
Dĺžka brúsneho pásu	320 mm
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Druh produktu

Brúsny pás

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínací valec Ø 90×100 mm Typ AIR

568575 AIR