

Garant**Mini brúsny pás Ø 100×100 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 568558 100 |
| GTIN | 4062406297930 |
| Trieda položky | 51M |

Popis**Prevedenie:**

Malé brúsne pásy Ø **100×100 mm** (314×100 mm).

Malé rúnové brúsne pásy na prekryvanie, satinovanie a konečnú úpravu.

S filmovým podkladom pre jednoduché pripevnenie na všetky valce.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min⁻¹.

Technický opis

| | |
|------------------------------|----------|
| Farba | hnedá |
| Porovnanie zrnitosti | 100 |
| Šírka brúsneho pásu | 100 mm |
| Dĺžka brúsneho pásu | 320 mm |
| Ø brúsneho pásu | 100 mm |
| Prevedenie | A coarse |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

Druh produktu

Brúsny pás

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | podmienene vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Príslušenstvo

Upínací valec Ø 90×100 mm Typ AIR

568575 AIR