

Garant**Kotúč na hrubé čistenie (SiC), Ø 76,2 mm, prevedenie rúna: CRS**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554051 CRS
GTIN	4062406300975
Trieda položky	51E

Popis

Prevedenie:

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa. **Vysoká intenzita obrábania** pre univerzálne čistiace práce.

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

Technický opis

maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Ø kotúčov	76,2 mm
Stupeň jemnosti	extra hrubý
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		