

Garant

tepelný upínací trň Typ AD s čelnými chladiacimi otvormi, BT 30, krátka, Ø upnutia D1: 10mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 303407 10 |
| GTIN | 4062406285937 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

- Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm (od Ø 6).
- veľ. 3 – 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806, zmršťovací nástavec č. 302410 – 302417, zmršťovací prístroj 354210 – 354400.

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ø upnutia D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm |
| Vonkajší Ø D | 32 mm |
| Upínač | BT 30, krátka |
| Norma upínača | JIS B6339 |
| Norma upínača | ISO 7388-2 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tvar | AD |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | tepelný upínací trň |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Zmršťovací prístroj Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Chladiaca jednotka Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 9,1-12 | 354236 9,1-12 |
| Podstavná skriňa | 354290 |
| Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 6-12 | 354240 6-12 |
| Ťažné čapytesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 30 | 308610 30 |
| Základné upínanie nástrojapre SK Pre kuželovú stopku SK 30 | 354225 30 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30 | 308760 30 |
| Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 9,1-12 | 354235 9,1-12 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30 | 308765 30 |