

**Garant****12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 1.1/2palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 642132 1.1/2  |
| GTIN             | 4062406310455 |
| Trieda položky   | 61A           |

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Velkosti klúčov s presnou toleranciou** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojité šesťhran) s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Dĺžka               | 50 mm                   |
| Ø na strane výstupu | 50 mm                   |
| Rozmer cez steny    | 1,1/2 palec             |
| Pohonný štvorhran   | 1/2 palec               |
| Výstupný profil     | 12-hranný nástrčný kľúč |

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča