

Garant**12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 9/16palec**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	642532 9/16
GTIN	4062406310493
Trieda položky	61A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji.

Velkosti klúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojitý šesťhran) s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka	77 mm
Rozmer cez steny	9/16 palec
Ø na strane výstupu	20,7 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Norma	ISO 2725-1
Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN EN 3709
Norma	ASME B 107.5M

Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Materiál	Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch	chrómovaná
s profilom AS-drive	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča