

**Garant****12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 1.1/8palec**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	642532 1.1/8
GTIN	4062406310585
Trieda položky	61A

## Popis

### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji.

**Velkosti klúčov s presnou toleranciou** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojitý šesťhran) s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

## Technický opis

Rozmer cez steny	1,1/8 palec
Dĺžka	77 mm
Ø na strane výstupu	37,7 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Norma	ISO 2725-1
Norma	DIN EN 3710

Norma	DIN EN 3709
Norma	ASME B 107.5M
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Materiál	Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch	chrómovaná
s profilom AS-drive	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča