

Garant**12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 11/16palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 642532 11/16 |
| GTIN | 4062406310516 |
| Trieda položky | 61A |

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji.

Velkosti klúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojitý šesťhran) s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

| | |
|---------------------|---------------|
| Ø na strane výstupu | 24,6 mm |
| Rozmer cez steny | 11/16 palec |
| Dĺžka | 77 mm |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec |
| Norma | DIN 3124 |
| Norma | ISO 2725-1 |
| Norma | DIN EN 3710 |
| Norma | DIN EN 3709 |
| Norma | ASME B 107.5M |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Výstupný profil | 12-hranný nástrčný klúč |
| Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® |
| Povrch | chrómovaná |
| s profilom AS-drive | áno |
| Druh produktu | Vložka nástrčného klúča |