

Garant**12-hranná vložka, 1/2 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 3/8palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642532 3/8
GTIN	4062406310462
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji.

Velkosti klúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojitý šesťhran) s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Ø na strane výstupu	15,4 mm
Dĺžka	77 mm
Rozmer cez steny	3/8 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Norma	ISO 2725-1
Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN EN 3709
Norma	ASME B 107.5M

Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Materiál	Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch	chrómovaná
s profilom AS-drive	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča