

HOLEX**LED reflektor, 230 V, Príkon: 60W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081287 60
GTIN	4045197796400
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Pracovné svietidlá SMD -LED so šošovkou z mliečneho skla na homogénne a príjemné osvetlenie, a dve zásuvky odolné voči striekajúcej vode.

- **Mäkké svetlo bez oslnenia, s nízkym výskytom tieňov a nízkou produkciou tepla.**
- **Vysoký svetelný výkon, nízka spotreba energie, dlhá životnosť.**
- **Schválené na použitie vo vonkajšom prostredí a vo vlhkých priestoroch.**

Robustný LED reflektor s hliníkovým krytom odolným proti nárazom a gumovou ochrannou hranou.

S 2 zásuvkami chránenými proti striekajúcej vode.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Hmotnosť	3330 g
Príkon	60 W
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Svetelný tok	2250 - 4500 lm

Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Menovité napätie	230 V
Celková šírka	292 mm
Celková dĺžka	292 mm
Celková výška	80 mm
Pripojovací kábel Dĺžka	5 m
Zóna ATEX	žiadna
Atribút Názov produktu	230 V
Druh produktu	Reflektor