

HOLEX**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG2307 20 |
| GTIN | 4062406199302 |
| Trieda položky | GGN |

Popis**Prevedenie:**Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.**Ako č. 202307.****Technický opis**

| | |
|--|----------------------------------|
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Tvar stopky | HB |
| Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ² | 0,15 mm |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň |
| Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm ² | 0,1 mm |
| Počet zubov Z | 3 |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Dĺžka britov L _c | 38 mm |

| | |
|--|--|
| Celková dĺžka L | 104 mm |
| Ø rezných hrán D _c | 20 mm |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |
| Obsah | 5 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Typ | N |
| Hĺbka záberu a _e pre frézovanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D |
| Hĺbka záberu a _e pre frézovanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 170 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 140 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 100 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 45 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 40 | M |
| GG(G) | podmienene vhodný | 55 | K |
| Uni | podmienene vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |

Príslušenstvo

TK fréza Ø e8 DC 20

202307 20