


HOLEX**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2242 20
GTIN	4062406199098
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

S **excentrickým podbrúsením** a prídavným **jemným brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Ako č. 202242.

Použitie:

Na hrubovanie a dokončovacie práce.

Technický opis

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková dĺžka L	126 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,085 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Počet zubov Z	3
Dĺžka britov L_c	60 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,12 mm

Ø rezných hrán D_c	20 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Obsah	5
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

TK fréza Ø e8 DC 20

202242 20