

Garant**Pneumatický strediaci vrták, Typ: 160/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- **Nastaviteľný zdvih + 5 mm na stranu.**
- **Upínacia sila plynule nastaviteľná až do 22,5 kN. Aritmetický súčet = 45 kN.**
- **Aj keď dôjde k strate stlačeného vzduchu, strediaci zverák má mierne (cca 60 kg) predpätie, aby sa zabezpečilo bezpečné polohovanie obrobku, napr. pri výmenných stoloch.**

So základnou doskou, pre vysoký podporný moment a maximálnu stabilitu.

Použitie:

Na centrické upínanie komponentov. Vhodné pre **automatizovanú prevádzku** cez 4-kanálové upínacie hrnce, ale aj cez bočné pripojenia.

Zvláštne príslušenstvo:

Program celustí C. 360183 – 360187.

Technický opis

Upínacia sila do maximálne	22,5 kN
B	160 mm
Hmotnosť	22,2 kg
L	160 mm

Výška H	99,2 mm
Upínací zdvih	8,5 mm
Maximálny výkon stlačeného vzduchu	9 bar
Šírka čelustí A	104 mm
vhodné pre farebný kód	PCV 160
Křížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia	200 mm
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Pár čelustí Gripp Typ 1	360183 1
Pár čelustí Gripp Typ 1	360184 1
Mäkká nastavbová čelusť 1/2 Typ 148S	360186 148S
Pár mäkkých nastavbových čelustí Typ 148	360187 148
Pár mäkkých nastavbových čelustí Typ 168	360187 168
Mäkká nastavbová čelusť 1/2 Typ 148A	360186 148A
Čelustový adaptér pre typ 160	360182 160
Pár základných čelustí Typ 148	360185 148