

**Garant****Pneumatický strediaci vrták, Typ: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360180 160
GTIN	4062406198732
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

- **Nastaviteľný zdvih + 5 mm na stranu.**
- **Upínacia sila plynule nastaviteľná až do 22,5 kN. Aritmetický súčet = 45 kN.**
- **Aj keď dôjde k strate stlačeného vzduchu, strediaci zverák má mierne (cca 60 kg) predpätie, aby sa zabezpečilo bezpečné polohovanie obrobku, napr. pri výmenných stoloch.**

**Použitie:**

Na centrické upínanie komponentov. Vhodné pre **automatizovanú prevádzku** cez 4-kanálové upínacie hrnce, ale aj cez bočné pripojenia.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Program celustí C. 360183 – 360187.

**Technický opis**

Hmotnosť	12,2 kg
Výška H	99,2 mm
Upínacia sila do maximálne	22,5 kN
L	160 mm

B	160 mm
Maximálny výkon stlačeného vzduchu	9 bar
Upínací zdvih	8,5 mm
Šírka čelustí A	104 mm
vhodné pre farebný kód	PCV 160
Druh produktu	Strojový zverák