

**HOLEX****TK mini fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG1844 14     |
| GTIN             | 4062406200213 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Popis****Prevedenie:**

Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

**Ako č. Z11842 (nasledujúce výrobky k č. 201842).**

**Technický opis**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Smer podávania   | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$        | 0,08 mm                          |
| Dĺžka britov $L_c$   | 15 mm                            |
| Počet zubov Z  | 3                                |
| Celková dĺžka L  | 58 mm                            |
| Tolerancia menovitého $\varnothing$                              | e8                               |
| Uhol sklonu zubov  | 30 Stupeň                        |
| Tvar stopky  | HB                               |
| Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,06 mm                          |
| $\varnothing$ rezných hrán $D_c$                                 | 14 mm                            |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Faktor korekcie pre $v_c$         | 1,25  |
| Stopka                            | DIN 6535 HB s h6                                |
| Ø stopky $D_s$                    | 14 mm   |
| Obsah                             | 5   |
| Povrchová úprava                  | TiAlN   |
| Rezný materiál                    | VHM   |
| Norma                             | Výrobná norma                                   |
| Typ                               | N   |
| Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$ |
| Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie | $0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní          |
| Farebný krúžok                    | bez   |
| Druh produktu                     | Rohová fréza                                    |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda  | $V_c$ | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| Alu (krátke rezanie)          | vhodný | 280   | N       |
| Hliník > 10 % si              | vhodný | 200   | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 120   | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 110   | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 100   | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 70    | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 60    | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 70    | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 50    | M       |
| GG(G)                         | vhodný | 90    | K       |
| Uni                           | vhodný |       |         |
| mokrý maximum                 | vhodný |       |         |
| mokrý minimálne               | vhodný |       |         |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| suché  | podmienene vhodný |
| vzduch | vhodný            |