

**TK mini fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 1,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1844 1,8
GTIN	4062406200008
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Ako č. Z11842 (nasledujúce výrobky k č. 201842).

Technický opis

Dĺžka britov L_c	2 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Ø rezných hrán D_c	1,8 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Tvar stopky	HA
Faktor korekcie pre v_c	1,25
Celková dĺžka L	38 mm
Počet zubov Z	3
Tolerancia menovitého Ø	e8

Ø stopky D _s	3 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,005 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Obsah	5
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		

suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný