

Garant**Prednastavovací prístroj, Typ: VG1/US****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Trieda položky	31E

Popis**Prevedenie:**

15-palcová dotyková obrazovka, intuitívne a jednoduché ovládanie pomocou ikon. S kalibračným zariadením na základnom ráme. Možnosti ukladania. Rýchle nastavenie oboch osí (X/Z) jednotlivo alebo súčasne. Jemné nastavenie oboch osí (X/Z). Vretno s indexovaním 4×90° a brzdou vretena. Radiálne alebo axiálne hádzanie vretena max. 2 µm.

Použitie:

Na meranie a prednastavenie nástrojov na stroji/výrobnom centre.

Rozsah balenia:

Vrátane ciachovacieho zariadenia na základnom upínači, klávesnica, odkladacie plechy, čistič rezných hrán a merací softvér v hlavných cudzích jazykoch.

Zvláštne príslušenstvo:

Podstavná skriňa č. 354767. Redukcie č. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779. Tlačiareň na etikety č. 085505 veľ. LW550 (DYMO). Etikety č. 085565. Kryt č. 354789 veľ. 1.

Upozornenie:

Obraz sa môže od originálu líšiť.

Technický opis

Šírka Základňa	860 mm
Ovládanie merania	PC meracia elektronika

Hĺbka	590 mm
Základný upínač	SK50
Rozsah merania Z	500 mm
Rýchle prestavenie	elektromagnetické
Merací proces	spracovanie obrazu 15-palcový dotykový displej
Zaťaženie vretena	100 kg
Rozsah merania X	400 mm
Hmotnosť	150 kg
Výška	1060 mm
Celková šírka	1500 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Séria	VG1
Druh produktu	Prednastavovací prístroj

Príslušenstvo

	354785
	354765
Čistič rezných hrán	354788
Protiprachový ochranný kryt, 2-dielny, Typ: 1	354789 1
Súprava adresných etikiet, biele, Šírka etiketyxdĺžka etikety: 28X89	085565 28X89
Súprava adresných etikiet, biele, Šírka etiketyxdĺžka etikety: 36X89	085565 36X89
Redukcia SK50/PSC, Základný upínač SK / redukcia PSC: 50/C32	354777 50/C32
Redukcia SK50/PSC, Základný upínač SK / redukcia PSC: 50/C40	354777 50/C40
Redukcia SK50/PSC, Základný upínač SK / redukcia PSC: 50/C50	354777 50/C50

Redukcia SK50/PSC, Základný upínač SK / redukcia PSC: 50/ C63	354777 50/C63
Redukcia SK50/PSC, Základný upínač SK / redukcia PSC: 50/ C80	354777 50/C80
Redukcia SK50/HSK, Základný upínač SK / redukcia HSK: 50/ H100	354775 50/H100
Redukcia SK50/HSK, Základný upínač SK / redukcia HSK: 50/ H40	354775 50/H40
Redukcia SK50/HSK, Základný upínač SK / redukcia HSK: 50/ H50	354775 50/H50
Redukcia SK50/HSK, Základný upínač SK / redukcia HSK: 50/ H63	354775 50/H63
Redukcia SK50/VDI, Základný upínač SK / redukcia VDI: 50/ V16	354773 50/V16
Redukcia SK50/VDI, Základný upínač SK / redukcia VDI: 50/ V20	354773 50/V20
Redukcia SK50/VDI, Základný upínač SK / redukcia VDI: 50/ V25	354773 50/V25
Redukcia SK50/VDI, Základný upínač SK / redukcia VDI: 50/ V30	354773 50/V30
Redukcia SK50/VDI, Základný upínač SK / redukcia VDI: 50/ V40	354773 50/V40
Redukcia SK50/VDI, Základný upínač SK / redukcia VDI: 50/ V50	354773 50/V50
Redukcia SK50/SK, Základný upínač SK / redukcia SK: 50/30	354771 50/30
Redukcia SK50/SK, Základný upínač SK / redukcia SK: 50/40	354771 50/40