



Strediaci prístroj C OS s upínacou stopkou Ø16 mm, Odčítanie odchýlkomera: 0,005mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	359600 0,005
GTIN	2050001865939
Trieda položky	38D

Popis

Prevedenie:

Odchýlkomer ostane počas pracovného procesu v želanej polohe.

- S pevnou upínacou stopkou Ø 16mm valcovou.

Použitie:

- Môže sa používať horizontálne aj vertikálne.
- Vyrovnávanie otvorov, hriadelov, rovinných plôch, vodiacich hrán a zápichov centricky k pracovnému vretenu.
- Skúška radiálneho hádzania pracovných vretien.

Presnosť:

0,005 mm centrovacía, príp. pracovná presnosť.

Rozsah balenia:

C OS – vrátane nastavca dotykového snímača s guľôčkou Ø 5 mm č. 359660, a zahnutého nastavca dotykového snímača s guľôčkou Ø 5 mm pre vonkajší Ø.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavce dotykového snímača č. 359650 – 359670.

Upozornenie:

Snímač hrán pozri č. 359000; 359070 a 3D snímač pozri č. 359520; 359500.

Technický opis

Dotykový tlak	1 N
Rozsah merania hodín	2,5 mm
Dĺžka bez stopky a snímača	92 mm
maximálne otáčky vretena	50 - 100 min ⁻¹
Ø puzdra	60 mm
Odčítanie odchýlkomera	0,005 mm
Druh produktu	Strediaci prístroj

Príslušenstvo

Magnetický držiak kompletný Typ M	359611 M
Držiak na šnúry kompletný Typ S	359612 S
Uhlový dotykový nástavec Ø 2,5 mm	359665
Uhlový dotykový nástavec Ø 5 mm	359670
Sada dotykov / predĺženie	359650
Dotykový nástavec, guľička Ø 1,6 mm	359655
Náhradný priamy dotykový nástavec Ø 5 mm	359660