



VDE „speedE® II“ súprava 1, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667268 1
GTIN	4010995443184
Trieda položky	60N

Popis

Prevedenie:

Rýchlejšia práca vďaka elektronickému skrutkovaniu s dvoma výkonovými stupňami: 0,4 Nm a 1,0 Nm. Vďaka tomu sa otvára nové široké spektrum možností použitia. Pre oba výkonové stupne je integrovaná funkcia ochrany materiálu, ktorá po dosiahnutí ťahovacieho momentu 0,4 Nm, resp. 1,0 Nm automaticky vypne funkciu skrutkovania. Ďalšie ťahovanie rukou je bez ďalšieho zásahu možné prostredníctvom elektronického západkového kľúča. Sila ruky používateľa predstavuje maximálny ťahovací moment. Integrovaná kruhová LED sa počas skrutkovania postará o optimálne osvetlenie skrutky. Plne izolované držiaky a čepele **do 1 000 V** podľa normy **DIN EN 6000/VDE 0682-201**.

Rozsah balenia:

Elektrický skrutkovač rukoväť speedE® II
1 × slimBit SL 0,6 × 3,5; dĺžka čepele: 75 mm.
1 × PowerBit SL/PZ2; dĺžka čepele: 75 mm.
Nabíjačka USB (bez sieťového adaptéra).
2 opätovne nabíjateľné li-iónové akumulátory.
V stabilnom boxe L-BOXX® Mini z umelej hmoty

Technický opis

Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
-------	-------------------------------

Skladovanie v	Plastový box
Druh batérie	Li-Ion
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	1 Nm
Výstupný profil	Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Počet dielov	7
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Vymeniteľná batéria	áno
Napätie akumulátora	4,2 V
Kapacita akumulátora	1,5 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Skrutkovač