



Hranová fréza ručne vedená, Typ: KFH17-8R



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Na vytvorenie skosených hrán a polomerov na plochých materiáloch, plechoch a nádobách, vnútorných a vonkajších hrán, obrysov, ako aj na zaoblenie vyvrtaných otvorov. Univerzálne použiteľná hranová fréza s technológiu Booster na optimálnu prípravu zvarov a na prípravu následných povrchových úprav. Práca bez únavy s FEIN **ErgoGrip**. Hranová fréza do 8 mm.

Rozsah balenia:

1 stroj (bez frézovacej hlavy, bez vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných doštičiek), 3 upínacie skrutky, 1 medená pasta, 1 inbusový kľúč 5 mm, 1 skrutkovač Torx TX 15, 1 plastový kufrík na náradie.

Upozornenie:

Potrebné príslušenstvo nájdete v našom internetovom obchode od č. 078136 – 078138.

Technický opis

Polomer	3 mm
Hmotnosť	4,6 kg
Dĺžka kábla	4 m
Príkon	1700 W
Ø kotúčov	118 mm

Označenie výrobcu	KFH 17-8 R
Uhol úkosu	45 Stupeň
Uhol úkosu	30 Stupeň
Počet otáčok na voľnobeh	2300 - 7500 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán

Príslušenstvo

Hranová fréza Typ 6430100101	078137 6430100101
Súprava upínacích skrutiekpre hranovú frézu Typ 3135007500	078139 3135007500
Súprava otočných rezných platničiek Typ 6430200601	078138 6430200601
Vodiaca kladka Typ 6430300401	078136 6430300401
Vodiaca kladka Typ 6430300201	078136 6430300201
Súprava otočných rezných platničiek Typ 6430200401	078138 6430200401