

**Garant****Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorom, Uhol  $\gamma$ : 30Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215152 30
GTIN	4045197798893
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Robustná nástrčná fazetková fréza. Viacnásobne zovreté lôžka vymeniteľných doštičiek pre stabilizáciu rezu a preberanie vertikálnych a radiálnych síl.

**Použitie:**

Pre väčšie šírky zahlbovania na ocelových konštrukciách. Veľmi dobre vhodná na hrubovacie a polohrubovacie práce.

**Upozornenie:**

Dosahuje sa hladkých povrchov (bez výstupkov).

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219808 (15IP; 3,8 Nm)
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	29,5 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b	24,3 mm

najmenší Ø D	35 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h	14 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
najväčší Ø D <sub>1</sub>	85 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.T 1805..
Uhol γ	30 Stupeň
efektívny počet rezných hrán Z <sub>eff</sub>	3
Séria	Softcut®
Posuv zubu pri h <sub>max</sub>	0,2 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219808
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8