

**Mobilný LED reflektor SIGHT LIGHT 30, Príkon: 315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081261 315
GTIN	5708997352687
Trieda položky	08C

**Popis****Prevedenie:**

SITE LIGHT vytvára svojím 120° širokým uhlom svetelného lúča rovnomerne jasné osvetlenie veľkého pracovného priestoru. Prostredníctvom funkcie stmievania možno svetlo regulovať v štyroch rôznych stupňoch. Aplikácia ovládania svetla prostredníctvom BLUETOOTH umožňuje zapnutie a vypnutie, ako aj nastavenie SITE LIGHT prostredníctvom mobilného koncového zariadenia. Vďaka aktívnemu chladeniu a odolnému telesu je reflektor dimenzovaný do poveternostných podmienok od -25 °C až +40 °C.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Technický opis**

Svetelný tok	5000 - 30000 lm
Osvetľovacie teleso	LED modul
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Hmotnosť	4095 g

Pripojovací kábel Dĺžka	10 m
Príkonn	315 W
Svetelný tok Úroveň 3	20000 lm
Svetelný tok Úroveň 4	30000 lm
Druh produktu	Reflektor