

Garant**Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 16X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139260 16X1,5
GTIN	4045197509505
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny šesťuholníkový tvar na širokú škálu aplikácií. Veľmi dobre sa hodí na chrómnikové ocele.

V súlade s DIN 374.

Technický opis

Ø závit	16 mm
Počet napínacích drážok	6
Počet rezných hrán Z	6
Ø stopky D _s	12 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø otvoru pod závit Referenčná hodnota	15,35 mm
Hĺbka závit	48 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Veľkosť závit	M16×1,5
Povrchová úprava	TiN
Druh závit	MF

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Tvarovací závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	17	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	12	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	7	M
CuZn	vhodný	22	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		