

**HOLEX****Prvok Weldon s vyrovnáním, dlhý, Pre menovité Ø d: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335725 10
GTIN	4045197801579
Trieda položky	32P

**Popis****Prevedenie:**

Cylindrický držiak vytvrdený a vybrúsený s **rýchlospojkou**. Vnútorň štvorhran na uchytenie závitníka, príp. prenos krútiaceho momentu. Upínací mechanizmus zabráni vytiahnutiu závitníka. Vyrovnávanie ťahu/tlaku o vždy 0,2 mm pomocou vyrovnávacieho prvku. Upnutie Weldonovho prvku buď cez unášaciu plochu alebo vyrovnávací prvok.

**Výhoda:**

- **Cenovo lákavé riešenie.**
- **Stabilné, úzke prevedenie.**
- **Variácie upínacích dĺžok, príp. dĺžok vyloženia.**

**Použitie:**

Na upínanie závitníka a pod. do skľučovadla Weldon.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Vyrovnávací prvok č. 335730.

**Upozornenie:**

Funkcia minimálneho vyrovnania **len** v kombinácii s č. 300415 a 335730. V prípade štandardného Weldonovho skľučovadla k dispozícii len pevné napätie, pozri č. 335740.

**Technický opis**

Rozsah upínania d	10 mm
Vonkajší Ø D	18 mm
Dĺžka výčnelku A	145,5 mm
Dráha prestavenia V	10 mm
Celková dĺžka L	148 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

