



Skúšačka napätia, Typ: 750-1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Robustné plastové púzdro a ergonomický tvar rukoväte s protišmykovým krúžkom pre bezpečnú prácu bez nebezpečenstva sklznutia. **Prehľadný displej 360°** so svetelným vodičom.

Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

K profesionálnemu, viacstupňovému skúšanju napätia, priechodu prúdu a polarity. Vhodné na práce v oblasti elektrotechniky, priemyslu, údržby a servisu (vyhľadávania porúch).

Norma:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Rozsah balenia:

vrátane batérií č. 081561, veľ. LR3, ochrany meracích hrotov a nástavcov meracích hrotov.

Technický opis

Skúška priechodnosti	akustická/LED do 500 k Ω
Oblasť pre zobrazovanie AC	12 - 690 V

Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Skúška smeru otáčania	100 – 690 V
Oblasť pre zobrazovanie DC	12 - 690 V
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibrácia	I1
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Skúšačka napätia

Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S	027120 S
Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S	027160 S

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
------------------------------------------------------------------	------------