



Ploché kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 115mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	727195 115
GTIN	4003773024835
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Prestrčený presný kĺb. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Viaczložkové opláštenie rukovätí čierne/sivé, elektricky zvodivé.

Vhodné pre ESD. Úchopné plochy vybrúsené dohľadka. Hrany so starostlivým odhrotovaním.

Použitie:

Na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ložisková oceľ, kalená v oleji.

Upozornenie:

Iné vyhotovenia k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka hlavy	9,5 mm
Celková dĺžka	115 mm
Prevedenie čelustí	vnútorná strana vybrúsená dohľadka
Dĺžka čelustí	22,5 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otvorený tvar	ploché, rovné

Norma	DIN ISO 9655
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Ložisková oceľ
Povrch	zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	Ploché kliešte